

BAIGNOIRE SERIN^{MC} 60 po x 32 po
À ENCASTRER

- Acrylique ultra brillant avec renforcement de fibre de verre
- Renvoi centré
- Tablier avec espacement de rangement double pour accessoires
- Fond texturé sécuritaire

☐ **3581 002**

Dimensions nominales:

1524 x 813 x 584 mm
(60 po x 32 po x 23 po)

CONFORMITÉS AUX NORMES -
Rencontre ou surpasse les spécifications
suivantes:

- CAN/CSA série B45
- CAN/ULC-S102 pour la propagation de la flamme et le pouvoir fumigène

REMARQUE: Cette baignoire est conçue pour être installée au-dessus du plancher




À être spécifié - Requis:

- ☐ Couleur: (spécifier la couleur)
- ☐ Renvoi rotatif: 1583 470 (spécifier le fini)
- ☐ Robinet de baignoire*: (spécifier le fini)


* Voir la section des robinets pour le choix des modèles offerts

REMARQUE: Voir au verso pour les dimensions d'installation et les spécifications du produit.



SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES DE LA BAIGNOIRE 3581 002

DIMENSION INSTALLÉE	1524 x 813 x 584 mm (60 x 32 x 23 po)
POIDS	57 lb (26 kg)
POIDS REMPLI D'EAU	597 lb (271 kg)
GAL. JUSQU'AU TROP-PLEIN	54 gal (246 l)
ESPACE AU FOND	965 x 470 mm (38 x 18 1/2 po)
ESPACE AU REBORD	1321 x 610 mm (52 x 24 po)
PROFONDEUR D'EAU JUSQU'AU TROP-PLEIN	384 mm (15 1/8 po)
CHARGE AU SOL (SURFACE PROJÉTÉE)	45 lb/pi ² (219 kg/m ²)
PTS	15.6
CUBAGE (PI ³)	29.1



* TOUTES DIMENSIONS PEUVENT VARIER ± 1/4 po (6 mm)

REMARQUES:

- LA BAIGNOIRE PEUT ÊTRE INSTALLÉE (AU-DESSUS OU SOUS LA LIGNE DU PLANCHER) EN ALCÔVE, ÎLOT OU EN PÉNINSULE. LA BAIGNOIRE EST SUPPORTÉE PAR 4 PIEDS. AUCUN AUTRE SOUTIEN ADDITIONNEL NÉCESSAIRE. MATÉRIAUX DE FINITION POUR L'ENCEINTE PAR D'AUTRES.

- AVANT DE PERCER LES TROUS POUR L'INSTALLATION D'UN ROBINET SUR TABLIER: VÉRIFIER TOUTE INTERFÉRENCE AVEC LE TROP-PLEIN DU RENVOI. TROUS DE MONTAGE PERCÉS PAR L'INSTALLATEUR.

ROBINETTERIE ET RACCORDS NON INCLUS AVEC L'APPAREIL ET DOIVENT ÊTRE COMMANDÉS SÉPARÉMENT.

FOURNIR LES RENFORCEMENTS NÉCESSAIRES POUR TOUS LES POINTS DE SOUTIEN.

IMPORTANT: Les dimensions des appareils sont nominales et peuvent varier à l'intérieur des limites de tolérance établies par la norme ANSI Z124.1. Ces dimensions sont sujettes à changement ou annulation. Nous ne sommes pas responsables de l'utilisation de pages périmées ou annulées.